



Frese in metallo duro • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • Frese ad inserti • Punte ad inserti •

Portainseri per filettare, troncare e scanalare • Inserti e ricambi • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati • Lubrorefrigeranti e sistemi


Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag.498/499/500.



Lama per troncatura

Lama portainseri con doppia sede per troncatura esterna, in acciaio brunito, **con passaggio interno del lubrorefrigerante**.

Importante: per il corretto montaggio e/o smontaggio degli inserti è necessario l'utilizzo della chiave A911050005.



Codice	€	H altezza lama (mm)	W spessore lama (mm)	L lunghezza lama (mm)
A607100005	◆	26	2,0	110
A607100010	◆	26	3,0	110
A607100015	◆	32	3,0	150
A607100020	◆	26	4,0	110
A607100025	◆	32	4,0	150

Ricambi				
Inserto	Vite	Anello refrigerante	Giravite	Chiave
GELCG 192002	A910350032	A910850005	A559250090	A911050005
GELCG 193002				
GELCG 234002				

Ricambi: vedi pag. 523/524/525/526.



Codice € 				Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)		Taglienti	Classi metallo duro											
							W	r		Non rivestiti		Rivestiti								Cermet	
										NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN	TIALN	CX 55		
A932150505			1		GELCGS 192002 ALU		2	0,2	1												
A932150545			1		GELCGS 192002		2	0,2	1												
A932150550			1		GELCGS 193002 ALU		2	0,2	1												
A932151005			1		GELCGS 193002		3	0,2	1												
A932151045			1		GELCGS 193002		3	0,2	1												
A932151050			1		GELCGS 234002 ALU		3	0,2	1												
A932151505			1		GELCGS 234002		4	0,2	1												
A932151545			1		GELCGS 234002		4	0,2	1												
A932151550			1		GELCGD 192002 ALU		4	0,2	1												
A932200505			1		GELCGD 192002		2	0,2	2												
A932200545			1		GELCGD 192002		2	0,2	2												
A932200550			1		GELCGD 193002 ALU		2	0,2	2												
A932201005			1		GELCGD 193002		3	0,2	2												
A932201045			1		GELCGD 193002		3	0,2	2												
A932201050			1		GELCGD 193002		3	0,2	2												
A932201505			1		GELCGD 234002 ALU		4	0,2	2												
A932201545			1	GELCGD 234002	4	0,2	2														
A932201550			1		4	0,2	2														

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag.498/499/500.